

HELICOIL® Plus
made by **BOLLHOFF****Gevindreparationsset DIN 8140, Gevind M (×stigning): M14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	082800 M14
GTIN	4250361200182
Artikelklasse	04D

Beskrivelse**Udførelse:**

Ekstremt stærke, frit omløbende HeliCoil®plus gevindindsatser i **rustfrit stål med høj slidstyrke, lav gevindfriktion** i små tolerancer, **høj overfladekvalitet** samt **korrosions- og varmebestandighed**. Den fleksible konstruktion gør det muligt at fordele last og spænding ensartet, hvilket sikrer en **permanent** skrueforbindelse af højeste kvalitet **til alle driftslaster** (statisk, dynamisk) med **ideel kraftoverførsel**. Ukompliceret, hurtig montage, det giver et målfast indvendigt gevind, der kan bruges fra begge sider.

Komplet reparationsset til én metrisk gevindstørrelse i kunststofkuffert.

Anvendelse:

Til økonomisk **vedligeholdelse af beskadigede** eller **nedslidte gevind** og som konstruktionselement til **gevindpansring** ved brug af emner med lav skærefasthed (f.eks. alu, alu-magnesium-legeringer).

Leveringsomfang:

- **1 HSS hånddrevne gevindtapper.**
- **1 indbygningsspindel.**
- **1 kunststofkuffert L×B×H 180×165×45 mm (op til str. M8) eller 245×225×50 mm (fra str. M10).**
- **20 (op til str. M6) eller 10 (fra str. M8) frit gennemløbende gevindindsatser i rustfrit stål i hver længde (1×D / 1,5×D / 2×D).**

Bemærk:

TiCN-belagte HSS-E-PM spånbrydertapper, se nr. 133550 og nr. 138200.

- **Egnede tolerancedorne til gevindkontrol, se nr. 486000ff.**
- **Selvsikrende indsætter, andre mål og UNC-/UNF-indsætter leveres på forespørgsel.**

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	14,5 mm
Gevind M	M14
Antal gevindindsætter	30
Produkttype	Gevindreparation

Tilbehør

Ekstra hånddreven snittap 6H Gevind M (xstigning) M14	082805 M14
---	------------