



Indvendigt finmåleapparat, stål uden måleur SU, Måleområde: 100-160mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	435040 100-160
GTIN	2050001047960
Artikelklasse	46F

Beskrivelse

Udførelse:

Selvcentrerende, sammenlignende topunkts-måleudstyr med fjedrende centrerskive. Letgående og præcis overførsel af føletappens vej via ringsegmentet. Indstillingen til forskellige \emptyset sker med faste, udskiftelige målebolte. HM-bestykket føletap. Apparatholderen er stabiliseret mod håndvarme og den omgivende temperatur.

Faste målebolte **i stål.**

Anvendelse:

Til præcis måling af borerer med hensyn til \emptyset , rundhed og cylindricitet samt måling af indvendige profiler.

Leveringsomfang:

Indvendigt finmåleudstyr komplet (uden måleur).

Specialtilbehør:

Forlængere til store måledybder nr. 435142, my-måleur nr. 434674, induktivt my-måleur nr. 434670, måleur med venstregående skala nr. 434807, str. 10, digitalt måleur 434322, indstillingsringe nr. 484030.

Bemærk:

Ved anvendelse af indikatorure skal der desuden anvendes en forlænger nr. 434920 str. 10 eller måleføler nr. 434900 str. 16. Modeller op til måleområde 800 mm kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Antal målebolte	7
-----------------	---

Gentagelsespræcision uden måleur	0,5 µm
Måledybde	230 mm
Måleområde	100 - 160 mm
Antal måleskiver	4
Centrerskive, bredde	75 mm
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	C4
Produkttype	2-punkts indvendigt finmåleapparat

Services

Kalibrering Indvendigt finmåleapparat (konstruktion B + C) Maks. måleområde 160 mm	023210 160
---	------------

Tilbehør

Tolerancering DIN 2250 C Nominalmål-Ø 150 mm	484030 150
Måledybdeforlænger Længde 2000 mm	435142 2000
Måleur med venstregående skala Måleområde 10 mm	434807 10
Digitalt måleur Aflæsning 0,0005 mm Måleområde 12,5 mm	434322 12,5
Adapter til 2-punkts boremåleapparater 1 stk. Type 90-300	439914 90-300
Tolerancering DIN 2250 C Nominalmål-Ø 125 mm	484030 125
Måledybdeforlænger Længde 750 mm	435142 750
Måledybdeforlænger Længde 1000 mm	435142 1000
Måledybdeforlænger Længde 250 mm	435142 250
Induktivt my-måleur Extramess Type 2001	434670 2001
My-måleur ± måleområde / aflæsning 50/1 µm	434674 50/1
My-måleur ± måleområde / aflæsning 130/5 µm	434674 130/5
Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
My-måleur ± måleområde / aflæsning 25/0,5 µm	434674 25/0,5
My-måleur ± måleområde / aflæsning 250/10 µm	434674 250/10

Måledybdeforlænger Længde 500 mm	435142 500
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 100 mm	484030 100
Stål-føler Type 16	434900 16
Måledybdeforlænger Længde 1500 mm	435142 1500