

BENNING**Spændingstester DUSPOL[®], Apparattype: DIGITAL****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	473105 DIGITAL
GTIN	4014651502635
Artikelklasse	47A

Beskrivelse**Udførelse:**

Spændingstest AC med **True RMS**.

Topolet spændingstester med VDE-kontrolmærke. Slagfast, støvtæt og strålevandsbeskyttet hus med gummibelagte greb.

Spændingsvisningen fra 50 V fungerer også, selv om batterierne er tomme eller taget ud.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Egner sig til opgaver inden for håndværk, elektroteknik, industri, vedligeholdelse og service (fejlsøgning). Til professionel spændings- og poltest i flere trin, **med lasttilkobling (30 mA FI-udløsning via trykknop)**. Godkendt til spændingstest på **anlæg op til 1000 V**. Egner sig til solcelle- / vindkraftanlæg og hybridbilteknik.

Norm:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Teknisk beskrivelse

Poltest	LCD
---------	-----

Visningsområde DC	1 - 1200 V
Gennemgangstest	akustisk/LED
Visningsområde AC	1 - 1000 V
Vibrationsalarm	ja
Frekvensmåling	1 - 1000 Hz
Modstand	0,1 - 300 kΩ
Overspændingskategori	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Test af drejefeltretning	LED
Producentbetegnelse	DIGITAL
Målestedsbelysning	ja
Berøringsfri kabelbrudsdetektor	ja
Fasetest	LED
Diode	0,3 - 2 V
Display	LCD (med lys) / LED
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Kalibrering	I1
Antal medfølgende batterier	2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081551 LR3
Energiforsyning	Batteridrevet
Elektrisk isolering	VDE 1000 V
Produkttype	Spændingstester

Services

KalibreringSpændingstester Type S	027120 S
DAkS-kalibreringSpændingstestere Type S	027160 S

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
--	------------

