

**Bakkesæt 3 dele, bløde, Til patrontype: 400****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 313300 400 |
| GTIN | 4019208023830 |
| Artikelklasse | 33R |

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet underlagsflade, **bruneret**.

Ikke-trindelte, til uddrejning af individuelle spænde-Ø. **Finfræset** underlagsflade, **ikke bruneret**.

Anvendelse:

Da bakkerne kan udskiftes eller justeres til den ønskede diameter **i løbet af få sekunder**, er det nyttigt at have flere bakkeenheder klar til brug ved maskinen. **Derved nedsættes omstillingstiden til et minimum**. Bakkeenhederne består f.eks. af flere sæt grundbakker med ikke-trindelte bløde bakker, som kan uddrejes til den ønskede diameter. Denne rationaliseringseffekt er ikke kun nødvendig på NC-maskiner, men også vigtig ved enhver drejemaskine.

Til montering på hærdede grundbakker. Til spænding af ujævnt formede eller allerede bearbejdede emner, der ikke må beskadiges. Bakkerne udarbejdes svarende til emneformen.

Materiale:

Kvalitetsprodukt fra 16MnCr5.

Passer til:

Schunk-centrerpatron med justerbare bakker nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhmcenrerpatron med justerbare bakker 313120; 313140 og andre centrerpatronsystemer med justerbare bakker.

Bemærk:

Bakker i aluminium, **på forespørgsel**.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------|--------|
| Længde L | 180 mm |
|----------|--------|

| | |
|----------------------|---|
| Bredde B | 50,5 mm |
| Gængelængde A | 30 mm |
| Boringsafstand b | 60 mm |
| Notbredde D | 18 mm |
| Højde H | 73 mm |
| Til patrontype | 400 mm |
| passer til farvekode | Röhm centrerpatron med justerbare bakker |
| passer til farvekode | Schunk centrerpatron med justerbare bakker |
| Produkttype | Bakker til centrerpatron med justerbare bakker |