

**Bakkesæt 3 dele, bløde, Til patronstype: 160****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	313310 160
GTIN	4019208193328
Artikelklasse	32R

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræset underlagsflade, **ikke bruneret**.

Ikke-trindelte, til uddrejning af individuelle spænde-Ø. **Finfræset** underlagsflade, **ikke bruneret**.

Anvendelse:

Da bakkerne kan udskiftes eller justeres til den ønskede diameter **i løbet af få sekunder**, er det nyttigt at have flere bakkeenheder klar til brug ved maskinen. **Derved nedsættes omstillingstiden til et minimum**. Bakkeenhederne består f.eks. af flere sæt grundbakker med ikke-trindelte bløde bakker, som kan uddrejes til den ønskede diameter. Denne rationaliseringseffekt er ikke kun nødvendig på NC-maskiner, men også vigtig ved enhver drejemaskine.

Til montering på hærdede grundbakker. Til spænding af ujævnt formede eller allerede bearbejdede emner, der ikke må beskadiges. Bakkerne udarbejdes svarende til emneformen.

Materiale:

Kvalitetsprodukt fra 16MnCr5.

Passer til :

Schunk-centrerpatron med justerbare bakker nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhmcenrerpatron med justerbare bakker 313120; 313130; 313140 og andre centrerpatronsystemer med justerbare bakker.

Bemærk:

· **Str. 400 passer også til patronstørrelse 500.**

Bakker i aluminium, **på forespørgsel**.

passer til farvekode: Schunk centrerpatron med justerbare bakker

Længde L: 85 mm

Højde H: 36,5 mm

Notbredde D: 8 mm

Boringsafstand b: 32 mm
Gængelængde A: 18 mm

Teknisk beskrivelse

Notbredde D	8 mm
Gængelængde A	18 mm
Boringsafstand b	32 mm
Længde L	85 mm
Til patron type	160 mm
Højde H	36,5 mm
passer til farvekode	Röhm centerpatron med justerbare bakker
passer til farvekode	Schunk centerpatron med justerbare bakker
Produkttype	Bakker til centerpatron med justerbare bakker