



## Højeffektiv skæreolie, tyktflydende, klorfri DAR 50 Visco, Indhold: 0,5l



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	084220 0,5
GTIN	2050000966217
Artikelklasse	08J

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Skæreolie til højeste krav. Blanding med normal, mineralsk skæreolie kan ikke anbefales (ikke med vandopløselig olie).

Påføres med pensel, spraydåse, forstøver eller smøreenhed.

#### Fordel:

Forøget **værktøjsstandtid, skæreydelse** og **overfladekvalitet**. **Klorfri** – der opstår ikke skadelige dampe, **miljøvenligt**.

#### Anvendelse:

Velegnet til universal **spåntagning** (fræsning, drejning, boring, gevindskæring, rivning, rømning savning) samt til **omformning**. Uundværlig ved arbejde med **svært bearbejdeligt materiale** som rustfrit og varmefast stål, nikkellegeringer, titan og lignende. Ideelt til **uædle metaller**.

**Tyktflydende produkt** på basis af mineralolie; ekstra velegnet til gevindskærling, god hæfteevne.

### Teknisk beskrivelse

Kinematisk viskositet	174 mm <sup>2</sup> /s
Udførelse	forstøver

Flammepunkt	180 °C
Farve	brun
Lagertemperatur	5 - 40 °C
Indhold	0,5 l
Produkttype	Skæreolie / slibeolie