



Magnetmålestativ med finindstilling på stangsystemet, Type: N2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	441190 N2
GTIN	7290005395055
Artikelklasse	46G

Beskrivelse

Udførelse:

3-punkts-klemning af målestængerne med meget korte klemmeafstande og høj betjeningskomfort. Selv med ringe håndkraft opnås en varig, stabil klemning. Massivt dimensionerede stænger giver stor systemstivhed. **Vario**-målerholder til skaft-Ø 6mm, 8mm, 3/8", vippeindikatorer med svalehaleføring og måleure med ringbagvæg.

Finindstilling på måleursholder.

Specialtilbehør:

Måleursholder nr. 440401.

Tværarms-Ø D₁: 16 mm

Tværarm, længde, L₁: 225 mm

Søjle-Ø D₂: 16 mm

Søjlehøjde L₂: 260 mm

Tilslutningsgevind: M8 udvendigt gevind

Magnetstyrke: 1000 N

Teknisk beskrivelse

Tilslutningsgevind	M8 udvendigt gevind
--------------------	---------------------

Søjle-Ø D ₂	16 mm
Magnetfod, højde	55 mm
Tværm, længde, L ₁	225 mm
Magnetstyrke	1000 N
Magnetfod, længde	75 mm
Magnetfod, bredde	50 mm
Søjlehøjde L ₂	260 mm
Tværm-Ø D ₁	16 mm
Produkttype	Målestativ

Tilbehør

Stangklemning til universal-målestativer Til stang-Ø på målestativet 16/16 mm	440351 16/16
Stativfod Type 0	442120 0
Stativfod Type 1	442140 1
Stativfod Type 0	442140 0
Holder til Vario-måleure Type FA1500	440401 FA1500
Stativfod Type 1	442120 1
Stativfod Type V	442120 V
Stativfod med finindstilling Type 0	442125 0