


**Garant****ER-spændemøtrik High Speed, Til ER: 16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309610 16
GTIN	4045197291974
Artikelklasse	31Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Gevind og konus i en opspænding, slebne til højeste rundløbsnøjagtighed.

Møtrik, overfladebehandlet af hensyn til: Lavere friktionsværdi og **forøget spændekraft** samt høj slidstyrke og korrosionsbestandighed. **Med sekskant** str. 25.

**Passer til:**

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

**Specialtilbehør:**

ER-spændenøgle, nr. 309680 – 309740.

Gaffelnøgle (til str. 16), nr. 613300 str. 25.

**Bemærk:**

Patron og spændemøtrik er afbalanceret separat!

**Teknisk beskrivelse**

Til ER	16 mm
Maks. tilspændingsmoment	80 Nm
Samlet længde L	18 mm

Gevind	M22×1,5
Udvendig Ø D	28 mm
Norm	DIN 6499 D
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Spændemøtrik

---

## Tilbehør

Gaffelnøgle Nøglestørrelse 25 mm	613300 25
----------------------------------	-----------