

Garant**ER-spændemøtrik High Speed, Til ER: 32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309610 32
GTIN	4045197291998
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Gevind og konus i en opspænding, slebne til højeste rundløbsnøjagtighed.

Møtrik, overfladebehandlet af hensyn til: Lavere friktionsværdi og **forøget spændekraft** samt høj slidstyrke og korrosionsbestandighed. **Med noter.**

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Specialtilbehør:

ER-spændenøgle, nr. 309680 – 309740.

Gaffelnøgle (til str. 16), nr. 613300 str. 25.

Bemærk:

Patron og spændemøtrik er afbalanceret separat!

Teknisk beskrivelse

Til ER	32 mm
Gevind	M40×1,5
Samlet længde L	23 mm

Maks. tilspændingsmoment	180 Nm
Udvendig Ø D	50 mm
Norm	DIN 6499 D
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Produkttype	Spændemøtrik

Tilbehør

ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 32	309680 32
ER-spændenøgle 1/2 tomme not Til ER-spændetangspatron 32	309700 32