

HÖRGER & GÄSSLER

Stangsystem til hydraulisk målestativ (uden fod) med mekanisk finindstilling på urholderen, Udladning: 550mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 440840 550 |
| GTIN | 2050001652850 |
| Artikelklasse | 46Q |

Beskrivelse

Udførelse:

Hydraulisk målestativ med central opspænding. Én hånd holdes fri til indstilling af måleuret. Alle led klemmes stive med den centrale knap. Patenteret mekanik skaber et højt tryk, så håndhjulet kan spændes med meget lidt kraft. Oliehydraulik sikret mod olietab ved hjælp af dobbelte tætninger. Klemmekraften kan reguleres trinløst. **Ledarme** kan drejes 360° og svinges 180° på måleursholderen. **Måleursholder** til måleure med skaft-Ø 8 mm eller prisme.

Kun målestativ **uden** fod.

Specialtilbehør:

Magnetfødder nr. 440868 str. 2 og nr. 440865 str. 1.

Bemærk:

Hydrauliske målestativer kan klare høje temperaturudsving ved **løsnet fastgørelse**. I den forbindelse har olien brug for en vis tid til at tilpasse temperaturen. I **fastgjort tilstand** er en temperaturforskel på maks. 15 °C mulig uden store tryksvingninger. Disse kan medføre beskadigelser på stativet eller de fastgjorte genstande.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------|----------------------|
| Tilslutningsgevind | M10 udvendigt gevind |
| Udladning | 550 mm |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Magnetstyrke | 1000 N |
| Retning på tilslutningsgevind | i siden |
| Produkttype | Målestativ |

Tilbehør

| | |
|---|----------|
| Reservestempel Type 4 | 440830 4 |
| Isoleringsring-sæt Type 1 | 440855 1 |
| Stjernegreb Type 4 | 440850 4 |
| Spændeskruer M3 til måleursholdere | 440858 |
| Stativfod Type 2 | 440868 2 |
| Stilleskruer M4×0,35 til måleursholdere | 440859 |
| Holder til måleur | 440860 |