


**Stabil spændebakke, Kæbebredde: 65mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	375130 65
GTIN	4020772073213
Artikelklasse	35A

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget stabil, høj udførelse med stærk nedholde- og spændekraft. Takket være den skrå spændebakkeføring spændes emnet fast nedad mod maskinbordet. De udskiftelige spændebakker kan vendes om; den glatte side kan anvendes til bearbejdede emner, den riflede side til rå emner.

Anvendelse:

Til sideværts opspænding af høje emner med stor spændekraft.

Materiale:

Basisenhed af tempergods, spændebakker insatshærdede.

Teknisk beskrivelse

Kæbebredde	65 mm
Slidsbredde	19 mm
Til notbredde a	16 mm
Til notbredde a	14 mm
Til notbredde a	12 mm
Til notbredde a	18 mm
Minimumhøjde	85 mm

Nøglestørrelse	14 mm
Hel længde	179 mm
Spændeslag	8 mm
Mellemhøjde h_1	38 mm
Maksimumhøjde	99 mm
Type	6497
Produkttype	Nedholderspænder