

Garant**DNMG 110408, Type: HB7415****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250654 HB7415
GTIN	4045197816542
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 110408 HB7415 Type: HB7415

Spånbryder: TIS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,2 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 70 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 70 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Spånbryder	TIS
Tilspænding f	0,1 - 0,2 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Primær anvendelse	S

Type	HB7415
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 110408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning