



Hydraulisk spændepatron lang, slank, HSK-A 63 A = 150, Spænde-Ø D1: 6 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	307522 6
GTIN	2050001653420
Artikelklasse	33W

Beskrivelse

Udførelse:

- Aksial længdeindstilling, vandring 10 mm.
- Med Balluffchip-boring.

Anvendelse:

- Høj spåntagningsydelse (dog ikke ekstremt svær spåntagning).
- Til boring, rivning og fræsning.

Specialtilbehør:

Mellembøsninger nr. 302135 – 302180, kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, cylindriske viskere nr. 343720.

WTE-stopskrue til direkte spænding eller ved anvendelse af reduktionspatroner på forespørgsel.

Bemærk:

A-mål = 200 mm kan leveres på forespørgsel!

Ø D₂: 26 mm

Udvendig Ø D: 50 mm

L₂: 105 mm

Justeringsområde V: 10 mm

Gevind M: M5

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	6 mm
Ø D ₂	26 mm
Gevind M	M5
L ₂	105 mm

Udvendig Ø D	50 mm
Justeringsområde V	10 mm
Adapter	HSK-A 63 A = 150
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69882-7
Form	A
Indvendig køling	Ja, med maks. 80 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Hydraulisk spændepatron

Tilbehør

Cylindrisk viskerkunststof Tap-Ø 6 mm	343720 6
---------------------------------------	----------