



## Hydraulisk spændepatron kort, slank, HSK-A 100, Spænde-Ø D1: 10mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	307525 10
GTIN	2050001653505
Artikelklasse	33W

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Aksial længdeindstilling, vandring 10 mm.
- Med RFID-/balluff-chip-boring.

#### Anvendelse:

- Høj spåntagningsydelse (dog ikke ekstremt svær spåntagning).
- Til boring, rivning og fræsning.

#### Specialtilbehør:

Reduktionsbøsninger nr. 302135 – 302187, kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, cylindriske viskere nr. 343720.

WTE-stopskrue til direkte spænding eller ved anvendelse af reduktionspatroner på forespørgsel.

#### Bemærk:

A-mål = 200 mm kan leveres på forespørgsel!

### Teknisk beskrivelse

Ø D <sub>2</sub>	30 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Gevind M	M8×1
Udragende længde, A-mål	90 mm

L <sub>3</sub>	32 mm
Udvendig Ø D	50 mm
Justeringsområde V	10 mm
Adapter	HSK-A 100
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69882-7
Form	A
Indvendig køling	Ja, med maks. 80 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Hydraulisk spændepatron

## Tilbehør

Cylindrisk viskerkunststof Tap-Ø 10 mm	343720 10
--	-----------