


Garant**SNMG 120404, Type: HB7415****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251142 HB7415
GTIN	4045197816566
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMG 120404 HB7415 Hjørneradius: 0,4 mm
Type: HB7415
Spånbryder: TIS
Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 70 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HB7415
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	S
Spånbryder	TIS
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 70 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,2 mm/o
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm

Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120404
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning