

**Garant****SNMG 120404, Type: HB7415****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251222 HB7415
GTIN	4045197816580
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

SNMG 120404 HB7415 Hjørneradius: 0,4 mm  
Type: HB7415  
Spånbryder: TIM  
Skæredybde  $a_p$ : 1 - 4 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 70 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding $f$	0,1 - 0,25 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	S
Spånbryder	TIM
Skæredybde $a_p$	1 - 4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 70 m/min

Type	HB7415
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120404
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning