

**Bakkeuddrejningsenhed, Udv./indv. Ø: 244/162mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	315900 244/162
GTIN	4019208059495
Artikelklasse	38L

Beskrivelse**Udførelse:**

I huset er der indbygget en **sænkmedet spiralling**, som via en roulettering drejes i husets periferi. Denne spiralling bevæger trinløst 3 **reverserbare** indstillingsbakker indad eller udad. Til uddrejning sættes indstillingsbakkernes ophængningsskruer i borerne på de hårde bakker til centrerpatronerne, og patronen spændes. **Patronen er ved uddrejning i den tilstand (forspænding), som den også er i ved senere emnebearbejdning.**

Infotekst:

Indstillingsbakker
Roulettering
Hus med spiralling
Bløde bakker
Ophængningsskrue

Anvendelse:

Til rationel **indvendig uddrejning og udvendig overdrejning af bløde bakker** på centrerpatroner. **Også egnet til ud- og efterslibning af hærdede bakker på rundløb.**

Teknisk beskrivelse

Ophængsområde-Ø position J	100 - 175 mm
Vægt	6 kg
Ophængsområde-Ø position A	240 - 360 mm
Udvendig Ø	244 mm
Passer til centrerpatroner indtil Ø	250 mm
Indvendig Ø	162 mm
Produkttype	Bakkeuddrejningsring