

**Garant****VNMG 160408, Type: HB7415****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251734 HB7415
GTIN	4045197816832
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

VNMG 160408 HB7415 Type: HB7415  
Spånryder: TIS  
Skæredybde  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 70 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,05 - 0,2 mm/o
Spånryder	TIS
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 70 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm
Type	HB7415
Primær anvendelse	S

Hjørneradius	0,8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning