

Garant**CC.T 060204, Type: HB7120-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260142 HB7120-1
GTIN	4045197817174
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 060204 HB7120-1 Type: HB7120-1
Spånbryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Type	HB7120-1
Spånbryder	VM

Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060204
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning