



Digital skydelære TWIN-CAL IP67 med rundt dybdemål, Måleområde: 150mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	412785 150
GTIN	7630041106299
Artikelklasse	45A

Beskrivelse

Udførelse:

Stort, kontrastrigt display med 11 mm høje tal. Mere end 12000 timers driftstid, skift til standby efter 10 minutter og automatisk slukning efter 2 timer. ABS-måletilstand, integreret TLC-tilslutning til dataoverførsel. Komplet beskyttelse mod væsker. Hus med stålbeskyttelsesplade og "soft touch"-overflade.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Udvendige målinger, indvendige målinger, trinvis målinger og dybdemålinger.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498918, trådløs nr. 498921 str. BT.

Teknisk beskrivelse

Talhøjde, LCD-display	11 mm
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Automatisk slukning	ja
Kalibrering	A1
Standby-aktivering	ja
Dybdemål	Ø 1,6

Norm	ISO 13385
Dybdemål tilgængeligt	ja
Kæbelængde	40 mm
Driftstid	12000 h
Aflæsning	0,01 mm
Aflæsning	0,0005 tommer
Måleområde	0 - 150 mm
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Batteritype	Knapcelle
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
International konstruktionsstørrelse	CR2032
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Interface	TESA Link Connector TLC
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

Services

DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200

Tilbehør

Datakabel TLC, 2 m Type USB	498918 USB
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Datakabel TLC, 2 m Type D	498918 D