

Garant**Maskinvaterpas med justerbar libelle, Sål Længde x nøjagtighed: 300/1 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	468790 300/1
GTIN	4045197519221
Artikelklasse	41H

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftigt hus i førsteklasses specialstøbegods; Prismatisk sål med anslagsflader, der er slebet i vinkel (vigtigt ved opmærkning, justering osv.). Alle måleflader bearbejdet helt parallelt i forhold til libelleaksen. Hhv. én langsgående og én tværgående libelle af glas. Med isolerede greb på huset samt beskyttelsesglas over libellerne.

Længdelibellens justerbarhed:

Længdelibellen kan nemt og uden slør efterjusteres til 0-position ved hjælp af en stilleskrue, uden at der skal foretages demontage.

Infotekst:**Justeringsskrue**

til længdelibelle.

Længdelibellen

er lejret spændingsfrit.

Anvendelse:

Til indretning af flader, aksler, maskiner osv.

Norm:**DIN 877****Nøjagtighed:**

1 = med ultrafølsom længdelibelle **0,02 mm/m.**

2 = med ultrafølsom længdelibelle **0,1 mm/m.**

4 = med normalfølsom længdelibelle **0,4 mm/m.**

Teknisk beskrivelse

Aflæsning	0,02 mm/m
Sål, bredde	40 mm
Sål, længde	300 mm
Nøjagtighedsklasse	1
Norm	DIN 877
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	H2
Produkttype	Vaterpas

Services

KalibreringMaskinvaterpas / elektronisk hældningsmåler Nøjagtighed 0,02 mm/m	026620 0,02
---	-------------