

Garant**CC.T 120404, Type: HB7120-1**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 260158 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197817211 |
| Artikelklasse | 21G |

Beskrivelse

CC.T 120404 HB7120-1 Type: HB7120-1
Spånbryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|----------------|
| Spånbryder | VM |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 80 - 260 m/min |
| Tilspænding f | 0,1 - 0,4 mm/o |
| Hjørneradius | 0,4 mm |
| Primær anvendelse | M |
| Skæredybde a_p | 0,2 - 4 mm |

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Skærebetingelse | kontinuerlig |
| Type | HB7120-1 |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Skæremateriale | HM |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 120404 |
| Antal skift/skær | 2 |
| Tolerance | M |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |