

Garant**DC.T 11T302, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260458 HB7120-1
GTIN	4045197817327
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DC.T 11T302 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 260 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	VM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Primær anvendelse	M
Type	HB7120-1
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o

Hjørneradius	0,2 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T302
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning