

FLEX**Kantsømsliber, basisenhed, Type: LLK1503****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	077770 LLK1503
GTIN	4030293115583
Artikelklasse	03S

Beskrivelse**Udførelse:**

Effektiv batteri-basismotor TRINOXFLEX 18 V til bearbejdning af metaloverflader.

- **Børsteløs motor med høj belastningsevne og højere effektivitet.**
- **Unik værktøjsforsats med hurtigkobling til værktøjsløs udskiftning af de fire systemforsatser til satinering og rørbåndslibning, til slibning med båndfil eller kantsømsliber.**

Leveringsomfang:

Version uden forsats, inklusive 2 × batterier 18 V / 5,0 Ah, lader og L-Boxx® 238.

Bemærk:

Passende slibeskiver finder du under nr. 566994 og nr. 566996.

Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)

Effektforbrug: 1200 W

maks. omdrejningstal: 1500 - 4700 min⁻¹

Maks. skive-Ø: 152 mm

Vægt: 3,4 kg

Teknisk beskrivelse

Vægt	3,4 kg
------	--------

Maks. skive-Ø	152 mm
maks. omdrejningstal	1500 - 4700 min ⁻¹
Effektforbrug	1200 W
Producentbetegnelse	LLK1503
Energiforsyning	Med kabel
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Produkttype	Slibemaskine til hjørnesvejsninger

Tilbehør

Kompaktskiver RC-UW Rapid Cut D × D × H (mm) Kornstørrelsessammenligning 50	566994 50
Kompaktskiver Dia.×T×H (mm) Kornstørrelsessammenligning 280	566996 280
Kompaktskiver Dia.×T×H (mm) Kornstørrelsessammenligning 180	566996 180
Kompaktskiver RC-UW Rapid Cut D × D × H (mm) Kornstørrelsessammenligning 100	566994 100
Spændemøtrik M14 Type FIXTEC	073930 FIXTEC