

HOLEX**Spændingstester, Apparattype: LED****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	473120 LED
GTIN	4045197554253
Artikelklasse	42I

Beskrivelse**Udførelse:**

Tokomponents-kunststofhus med 2 testgreb. Indbygget LED-lampe, testgrebsholder til enhåndsbetjening, autotest til funktionskontrol. Automatisk valg af måleområder.

Funktion:

IP64: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Til professionel spændings-, gennemgangs- og poltest i flere trin.

Norm:

IEC / DIN EN 61243-3; GS TÜV Rheinland.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 batterier 081551 str. LR3, beskyttelseshætter.

Teknisk beskrivelse

Test af drejefeltretning	ja
Display	5

Gennemgangstest	akustisk/LED
Producentbetegnelse	5
Overspændingskategori	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Visningsområde AC	12 - 400 V
Visningsområde DC	12 - 690 V
Målestedsbelysning	ja
Beskyttelsesklasse IP	IP 64
Kalibrering	I1
Sikkerhedscertifikat	GS TÜV Rheinland
Antal medfølgende batterier	2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081551 LR3
Energiforsyning	Batteridrevet
Strømforsyning	2 x nr. 081551 str. LR3
Produkttype	Spændingstester

Services

KalibreringSpændingstester Type S	027120 S
DAkKS-kalibreringSpændingstestere Type S	027160 S

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
--	------------