



Kontaktfri spændingstester



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	473010
GTIN	4045197554239
Artikelklasse	42I

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt tokomponent-kunststofhus med integreret LED-lommelygte. Spids med optisk spændingsvisning, farveskift (grøn til rød), endvidere akustisk signal. Let at transportere, kan være i enhver lomme.

Funktion:

IP40: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt og der er ingen beskyttelse mod vand.

Anvendelse:

Registrering af spændingsførende ledere, f.eks. på kabler, stikkontakter, tilslutningsdåser etc.

Norm:

IEC/EN 61010-1.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 batterier 081551 str. LR3.

Teknisk beskrivelse

Visningsområde AC	50 - 1000 V
Beskyttelsesklasse IP	IP 40
Overspændingskategori	CAT IV / 1000 V
Antal medfølgende batterier	2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Spændingstester

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International
konstruktionsstørrelse LR3

081561 LR3