



Digitalt håndtachometer



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	471100
GTIN	4029547006302
Artikelklasse	47B

Beskrivelse

Udførelse:

Berøringsløs måling ved hjælp af refleksmærke, kontaktmåling ved hjælp af monterbar mekanisk adapter, lagring af maksimalværdi, minimalværdier eller seneste værdi efter eget valg ved hjælp af tasten MODE. Automatisk slukning 30 sekunder efter sidste tastebetjening.

Anvendelse:

Omdrejningstalmåling:

- optisk 1 til 99999 min^{-1} berøringsløst,
- mekanisk 0,1 til 19999 min^{-1} med kontaktspids.

Hastighedsmåling (med målehjul).

- 0,10 til 1999 m/min

Længdemåling (med målehjul).

- 0,00 til 99999 m

Leveringsomfang:

Inkl. mekanisk adapter, målehjul (0,1 m) nr. 471180, målehulspids nr. 471190, målespids nr. 471170, forlænger, målehjul (6 tommer), refleksstribe nr. 471150, kuffert, 2 batterier nr. 081561 LR6.

Teknisk beskrivelse

Måleafstand (ved optisk måling)	600 mm
Måleområde for omdrejningstal (optisk)	0 - 99999 min ⁻¹
Arbejdstemperatur	0 - 50 °C
Lagertemperatur	-20 - 70 °C
Fejlgrænse	0,02 (±1 ciffer) %
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR6
Antal medfølgende batterier	2
Energiforsyning	Batteridrevet
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Måleværktøj	digital
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Produkttype	Håndtachometer

Tilbehør

Drevmålespids	471170
Målehjul omfang 6 tommer	471181
Refleksstribesæt5 dele	471150
Målehulspids	471190
Målehjul omfang 100 mm	471180
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081561 LR6