

Hartig

**Stor præcisionsmikrometerskrue med måleklodsforlænger, Måleområde: 400-500mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	420920 400-500
GTIN	4250099610819
Artikelklasse	46P

**Beskrivelse****Udførelse:**

Stabil letmetalbøjle, hammerslagslakeret med håndvarmebeskyttelse, friktionskobling og klemmeanordning. Fintslebne, hårdmetalbestykkede måleflader. Nøjagtighed bedre end DIN 863. Som følge af den finslebne og hårdmetalbestykkede måleklodsforlænger, der kan skrues på, fordobles måleområdet. Det indvendige skalaskaft med skalaer til begge måleområder.

**Fordel:**

Meget stort måleområde. Efter udskiftning af måleklodsforlænger er mikrometerskruen klar til brug med det samme. Yderligere indstillingsmål ikke nødvendigt. Direkte aflæsning af 1/100 mm på den store drejeskala.

**Leveringsomfang:**

Mikrometer med 1 måleklodsforlænger uden indstillingsmål.

**Bemærk:**

Udførelser op til måleområde 2000 mm kan leveres på forespørgsel.  
Specialudførelser fås på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Måleområde	400 - 500 mm
Aflæsning	0,01 mm
Spindel-Ø	10 mm
Målevandring, spindel	50 mm

Måletromleinddeling	1/100 mm
Vægt	5,6 kg
Måletromle-Ø	24 mm
Kalibrering	S3
Fejlgrænse	8 µm
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

## Services

KalibreringMikrometerskruer med forlængere Måleområde 400-500 mm	020450 400-500
---	----------------