

ALLURIS

Præcisions-håndtachometer, Type: CL



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	471300 CL
GTIN	4260244680239
Artikelklasse	47F

Beskrivelse

Udførelse:

Præcisions-håndtachometer i **robust kabinet i trykstøbt aluminium**. Stort digitaldisplay, nem betjening. Længde- og hastighedsmåling kan vælges i internationale måleenheder. **Håndholdt laser-fartmåler** til måling af afstande på op til 4 m uden kontakt. Kan **også anvendes til kontaktmåling** vha. multiimpulsadapter (medfølger).

Anvendelse:

Omdrejningstalmåling: 0,1 – 99999 min⁻¹ (mekanisk op til 25000 min⁻¹).

Hastighed: 0,1– 3810 m/min

Længdemåling: 0,0– 99999 m

Tælling: 0– 99999

Leveringsomfang:

Inklusive 2 målespidser, målehjul 6 tommer, hultragt, forlængeraksel, betjeningsvejledning, beskyttelsesetui, 2 batterier nr. 081561 str. LR6. Ekstra med indskruningsadapter og refleksmærker.

Specialtilbehør:

Refleksmærker nr. 471315.

Teknisk beskrivelse

Måleafstand (ved optisk måling)	150 – 1500 , maks. 4000 mm
Impulser pr. omdrejning (kontaktmåling)	8 (med adapter)
Måletid	1 s

Målehjul, omfang	6 tommer
Fejlgrænse	0,006 ($\pm 0,5$ ciffer) %
Antal medfølgende batterier	2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR6
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleværktøj	digital
Kalibrering	I2
Produkttype	Håndtachometer

Services

KalibreringOmdrejningstalmåler / stroboskop Type D	027900 D
DAkKS-kalibreringOmdrejningstæller Type D	027910 D

Tilbehør

Refleksmærkesæt35 dele	471315
------------------------	--------