



## Højhastighedskølesmøre-koncentrat Plus, Indhold: 5l



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	084260 5
GTIN	2050000966781
Artikelklasse	08J

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Klor- formaldehyd- og borsyre**frit kølesmøremiddel til **krævende opgaver**. Højtryksadditiver forhindrer, at smørefilmen rives af; den bevarer sin molekylære styrke og forbliver på skæreværktøjet - også ved meget kraftig belastning.

Effektivt kølesmørekoncentrat til **svært spåntagningsbare og højfaste materialer**, vanskelige aluminiumslegeringer og uædle metaller, aminfrit.

#### Fordel:

Forøget **værktøjsstandtid, skæreydelse** og **overfladekvalitet**. **Klorfri** – der opstår ikke skadelige dampe, **miljøvenligt**.

Koncentraterne er **rustbeskyttende**, skånsomme mod lak og **fysiologisk uproblematisk**, meget **modstandsdygtige over for bakterieangreb samt** skånsomme mod huden.

#### Anvendelse:

Kan bruges universelt til **alle spåntagningsopgaver** (drejning, fræsning, boring, gevindskæring, rivning, rømning, **savning** og slibning). Uundværlig ved bearbejdning af emner, der er vanskelige at bearbejde ved spåntagning. Normalt **blandingsforhold 1:20**, til højfaste emner og rustfrit stål er blandingsforholdet dog 1:10 til 1:15.

#### Bemærk:

Jokisch-glidebaneolie eller -føringsolie fås på forespørgsel. Disse er optimalt afstemt til andre Jokisch-produkter (ingen klæbrige rester) og kan også bruges som hydraulik- og drivolie.

Udførelse: Dunk

Indhold: 5 l

## Teknisk beskrivelse

Udførelse	Dunk
Farve	lysebrun
Kinematisk viskositet	93 mm <sup>2</sup> /s
Lagertemperatur	5 - 40 °C
Indhold	5 l
Produkttype	Kølesmøremiddel