

Hartig

Præcisionsmikrometerskrue med 50 mm spindelstrækning, Måleområde: 50-100mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	420900 50-100
GTIN	4250099609196
Artikelklasse	46P

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabil sejjernsbøjle, hammerslagslakeret med håndvarmebeskyttelse, friktionskobling og klemmeanordning. Fintslebne, hårdmetalbestykkede måleflader. Nøjagtighed bedre end DIN 863.

Fordel:

50 mm spindelstrækning, perfekt til større måleområder. Direkte aflæsning af 1/100 mm på den store drejeskala.

Leveringsomfang:

Uden indstillingsmål.

Teknisk beskrivelse

Spindel-Ø	8 mm
Måleområde	50 - 100 mm
Måletromleinddeling	1/100 mm
Aflæsning	0,01 mm
Måletromle-Ø	24 mm
Kalibrering	B1
Fejlgrænse	4 µm
Norm	Fabriksstandard

Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

KalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022000 100
DAkS-kalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022010 100

Tilbehør

Indstillingsmål Hel længde 50 mm	421100 50
----------------------------------	-----------