



Indvendigt finmåleapparat uden my-måleur Vario SV HM, Måleområde: 6-18mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	435110 6-18
GTIN	2050001048035
Artikelklasse	46D

Beskrivelse

Udførelse:

Sammenlignende topunkts-måleapparat baseret på **Schwenk-udførelsen**. **Schwenk Vario SV** er et modulsystem, der dækker store måleområder ved hjælp af udskiftelige målehoveder. **Med HM-målebolt.**

Leveringsomfang:

Indvendig finmåler **uden** displayenhed og indstillingsringe.

Specialtilbehør:

My-måleur nr. 434674, induktivt my-måleur nr. 434670, måleur med venstregående skala 434807, str. 10, digitalt måleur 434322, indstillingsringe nr. 484030.

Bemærk:

Ved anvendelse af indikatorure skal der desuden anvendes en forlænger nr. 434920 str. 10 eller måletasten nr. 434900 str. 16.

Teknisk beskrivelse

Antal målebolte	17
Antal målehoveder	2
Måleområde	6 - 18 mm
Antal måleskiver	2
Måledybde	100 mm

Emballage	Stabil boks
Kalibrering	C4
Produkttype	2-punkts indvendigt finmåleapparat

Services

DAkKS-kalibrering Indvendigt finmåleapparat (konstruktion B + C) Maks. måleområde 60 mm	023220 60
Kalibrering Indvendigt finmåleapparat (konstruktion B + C) Maks. måleområde 60 mm	023210 60

Tilbehør

Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
My-måleur ± måleområde / aflæsning 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 13 mm	484030 13
My-måleur ± måleområde / aflæsning 130/5 µm	434674 130/5
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 17 mm	484030 17
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 7 mm	484030 7
Digitalt måleur Aflæsning 0,0005 mm Måleområde 12,5 mm	434322 12,5
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 11 mm	484030 11
Måleur med venstregående skala Måleområde 10 mm	434807 10
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 9 mm	484030 9
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 18 mm	484030 18
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 6 mm	484030 6
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 10 mm	484030 10
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 12 mm	484030 12
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 16 mm	484030 16
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 14 mm	484030 14
Induktivt my-måleur Extrames Type 2001	434670 2001
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 15 mm	484030 15

My-måleur ± måleområde / aflæsning 50/1 µm	434674 50/1
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 8 mm	484030 8
Stål-føler Type 16	434900 16
My-måleur ± måleområde / aflæsning 250/10 µm	434674 250/10