



Indvendigt finmåleapparat uden my-måleur Vario SV HM, Måleområde: 160-430mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 435110 160-430 |
| GTIN | 2050001037800 |
| Artikelklasse | 46D |

Beskrivelse

Udførelse:

Sammenlignende topunkts-måleapparat baseret på **Schwenk-udførelsen**. **Schwenk Vario SV** er et modulsystem, der dækker store måleområder ved hjælp af udskiftelige målehoveder. **Med HM-målebolt**. Måleområde kan udvides til Ø 800 mm.

Leveringsomfang:

Indvendig finmåler **uden** displayenhed og indstillingsringe.

Specialtilbehør:

My-måleur nr. 434674, induktivt my-måleur nr. 434670, måleur med venstregående skala 434807, str. 10, digitalt måleur 434322, indstillingsringe nr. 484030.

Bemærk:

Ved anvendelse af indikatorure skal der desuden anvendes en forlænger nr. 434920 str. 10 eller måletasten nr. 434900 str. 16.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------|--------------|
| Måleområde | 160 - 430 mm |
| Antal målehoveder | 1 |
| Måledybde | 180 mm |
| Antal måleskiver | 4 |
| Antal målebolte | 7 |

| | |
|-------------|------------------------------------|
| Emballage | Stabil boks |
| Kalibrering | C4 |
| Produkttype | 2-punkts indvendigt finmåleapparat |

Services

| | |
|---|------------|
| Kalibrering Indvendigt finmåleapparat (konstruktion B + C) Maks. måleområde 800 mm | 023210 800 |
|---|------------|

Tilbehør

| | |
|--|---------------|
| Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 290 mm | 484030 290 |
| Forlænger til måleføler Længde L 10 mm | 434920 10 |
| Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 275 mm | 484030 275 |
| Måleur med venstregående skala Måleområde 10 mm | 434807 10 |
| Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 175 mm | 484030 175 |
| My-måleur ± måleområde / aflæsning 250/10 µm | 434674 250/10 |
| My-måleur ± måleområde / aflæsning 50/1 µm | 434674 50/1 |
| Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 180 mm | 484030 180 |
| Digitalt måleur Aflæsning 0,0005 mm Måleområde 12,5 mm | 434322 12,5 |
| Stål-føler Type 16 | 434900 16 |
| My-måleur ± måleområde / aflæsning 25/0,5 µm | 434674 25/0,5 |
| My-måleur ± måleområde / aflæsning 130/5 µm | 434674 130/5 |
| Induktivt my-måleur Extramess Type 2001 | 434670 2001 |
| Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 225 mm | 484030 225 |