

Hartig

**Præcisionsmikrometerskrue med 50 mm spindelstrækning, Måleområde: 200-250mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	420900 200-250
GTIN	4250099609226
Artikelklasse	46P

**Beskrivelse****Udførelse:**

Stabil sejjernsbøjle, hammerslagslakeret med håndvarmebeskyttelse, friktionskobling og klemmeanordning. Fintslebne, hårdmetalbestykkede måleflader. Nøjagtighed bedre end DIN 863.

**Fordel:**

50 mm spindelstrækning, perfekt til større måleområder. Direkte aflæsning af 1/100 mm på den store drejeskala.

**Leveringsomfang:**

Uden indstillingsmål.

**Teknisk beskrivelse**

Måletromleinddeling	1/100 mm
Spindel-Ø	8 mm
Måletromle-Ø	24 mm
Måleområde	200 - 250 mm
Aflæsning	0,01 mm
Kalibrering	B1
Fejlgrænse	5 µm
Norm	Fabriksstandard

Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

## Services

KalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 300 mm	022000 300
DAkS-kalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 500 mm	022010 500