

**Keglepande Form D, til gevind: M10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	375355 M10
GTIN	4020772081874
Artikelklasse	35A

Beskrivelse**Udførelse:**

Form C og D indsatshærdede, form G sejhærdet.

Anvendelse:

Vinkeludligning op til 3° ved sætvis anvendelse.

Form D må kun anvendes ved boringer, så skiven ligger helt til.

Norm:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Teknisk beskrivelse

Tykkelse h_3	4,2 mm
til gevind	M10
Udv. Ø d_4	21 mm
Borings-Ø d_2	12 mm
Type	6319D
Produkttype	Keglepande

