

Hartig

**Gevind-mikrometerskrue uden baner, Måleområde: 25-50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	422340 25-50
GTIN	4250099618365
Artikelklasse	46P

**Beskrivelse****Udførelse:**

Hærdet, slebet målespindel med boring til måleindsatser. Blændfrit forkromet måletromle. Med skralde (friktionskobling) og hurtigdrev til hurtig justering. Varmeisoleret bøjle.

**Anvendelse:**

**Til rationel måling af flanke-Ø på udvendige gevind.** Et par indsatser (fals og spids ) passer til flere stigninger. Det forudsættes, at den flankevinkel, der skal måles, overholdes.

**Leveringsomfang:**

Fra str. 25–50 inklusive 1 indstillingsmål 60°; uden gevindindsatser.

**Specialtilbehør:**

Kærv og spids nr. 421652.

**Bemærk:**

Yderligere måleområder kan leveres på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Måletromleinddeling	1/50 mm
Spindelstigning	0,5 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Måletromle-Ø	20 mm
Måleområde	25 - 50 mm
Aflæsning	0,01 mm
Kalibrering	Pris på forespørgsel

Norm	DIN 863
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

## Tilbehør

Indsatspar til gevind-mikrometerskrue Stigning 3,5-5 mm	421652 3,5-5
Indsatspar til gevind-mikrometerskrue Stigning 1-1,75 mm	421652 1-1,75
Indsatspar til gevind-mikrometerskrue Stigning 2-3 mm	421652 2-3
Indsatspar til gevind-mikrometerskrue Stigning 0,6-0,9 mm	421652 0,6-0,9
Indsatspar til gevind-mikrometerskrue Stigning 0,4-0,5 mm	421652 0,4-0,5
Indsatspar til gevind-mikrometerskrue Stigning 5,5-7 mm	421652 5,5-7