



## Indvendigt finmåleapparat til bundhulsboringer SS, Måleområde: 50-110mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	435120 50-110
GTIN	2050001037824
Artikelklasse	46D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sammenlignende topunkts-måleapparat baseret på **Schwenk-udførelsen. Schwenk Grundloch SS**. Til måling af bundhulsboringer og centrerkraver. HM-bestykket skydelære og bevægelig føletap.

#### Leveringsomfang:

Indvendig finmåler **uden** displayenhed og indstillingsringe.

#### Specialtilbehør:

My-måleur nr. 434674, induktivt my-måleur nr. 434670, måleur med venstregående skala 434807, str. 10, digitalt måleur 434322, indstillingsringe nr. 484030.

#### Bemærk:

Ved anvendelse af indikatorure skal der desuden anvendes en forlænger nr. 434920 str. 10 eller måletasten nr. 434900 str. 16.

### Teknisk beskrivelse

Antal skydelærer	2
Måleområde, skydelærer	50 – 80; 80 – 110 mm
Måledybde	55 mm
Måleområde	50 - 110 mm
Afstand fra boringsbund h	1,5 mm
Centrerskive, bredde	34 mm

Emballage	Stabil boks
Kalibrering	C4
Produkttype	2-punkts indvendigt finmåleapparat

## Services

KalibreringIndvendigt finmåleapparat (konstruktion B + C) Maks. måleområde 160 mm	023210 160
--	------------

## Tilbehør

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 55 mm	484030 55
Stål-føler Type 16	434900 16
My-måleur ± måleområde / aflæsning 130/5 µm	434674 130/5
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 90 mm	484030 90
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 95 mm	484030 95
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 60 mm	484030 60
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 85 mm	484030 85
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 50 mm	484030 50
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 100 mm	484030 100
Adapter til 2-punkts boremåleapparater1 stk. Type 35-90	439914 35-90
Måleur med venstregående skala Måleområde 10 mm	434807 10
Digitalt måleurAflæsning 0,0005 mm Måleområde 12,5 mm	434322 12,5
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 80 mm	484030 80
Induktivt my-måleur Extramess Type 2001	434670 2001
Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 75 mm	484030 75
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 70 mm	484030 70
My-måleur ± måleområde / aflæsning 50/1 µm	434674 50/1
My-måleur ± måleområde / aflæsning 25/0,5 µm	434674 25/0,5
My-måleur ± måleområde / aflæsning 250/10 µm	434674 250/10

Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 65 mm

484030 65