

**Not-mikrometerskrue, Måleområde: 25-50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	421900 25-50
GTIN	4045197203960
Artikelklasse	42B

Beskrivelse**Udførelse:**

Med ikke-roterende spindel og affladet måleskær. Målespindel og ambolt i hærdet stål, matforkromede betjenings- og aflæsningselementer.

Leveringsomfang:

Fra str. 25–50 inklusive 1 indstillingsmål.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	25 - 50 mm
Spindelstigning	0,5 mm
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleskær, længde	6,5 mm
Måleskær, bredde	0,75 mm
Spindel-Ø	8 mm
Aflæsning	0,01 mm
Kalibrering	B2
Norm	DIN 863
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks

Produkttype

Mikrometerskrue

ServicesDAkS-kalibrering Mikrometerskrue inklusive
indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm

022050 100

Kalibrering Mikrometerskrue inklusive indstillingsmål
Maks. måleområde 100 mm

022040 100

Tilbehør

Indstillingsmål Hel længde 25 mm

421100 25