

**Keglepande Form G, til gevind: M20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	375360 M20
GTIN	4020772082031
Artikelklasse	35A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Form C og D indsatshærdede, form G sejhærdet.

**Anvendelse:**

Form G er på grund af den store diameter også egnet til opspænding over slidsen ved spændejern.

Vinkeludligning op til 3° ved sætvis anvendelse.

**Norm:**

**DIN 6319** (Form G ähnlich DIN 6319).

**Teknisk beskrivelse**

Tykkelse $h_4$	8 mm
Borings-Ø $d_2$	23,2 mm
til gevind	M20
Udv. Ø $d_5$	50 mm
Type	6319G
Produkttype	Keglepande

