



Mikrometerskrue med tallerkenmåleflader, Måleområde: 25-50mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	423000 25-50
GTIN	4045197204011
Artikelklasse	42B

Beskrivelse

Udførelse:

Med hærdede måleskiver med stor flade. Smedet og lakeret bøjle.
Konstruktion med drejende aksel.

Anvendelse:

Til måling af tandbredde på cylindriske tandhjul skruenhjul fra modul 0,8.

Leveringsomfang:

Fra str. 25–50 inklusive 1 indstillingsmål.

Teknisk beskrivelse

Målefladernes parallelitet	5 µm
Spindel-Ø	8 mm
Spindelstigning	0,5 mm
Måleområde	25 - 50 mm
Måletallerken- Ø	20 mm
Måletromleinddeling	1/50 mm
Aflæsning	0,01 mm
Kalibrering	B2
Norm	DIN 863
Måleværktøj	analog

Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

Kalibrering Mikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022040 100
DAkS-kalibrering Mikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022050 100

Tilbehør

Indstillingsmål Hel længde 25 mm	421100 25
----------------------------------	-----------