



## Indvendigt finmåleapparat, HM, uden måleur SU, Måleområde: 100-160mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	435050 100-160
GTIN	2050001046604
Artikelklasse	46F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Selvcentrerende, sammenlignende topunkts-måleudstyr med fjedrende centrerskive. Letgående og præcis overførsel af føletappens vej via ringsegmentet. Indstillingen til forskellige  $\emptyset$  sker med faste, udskiftelige målebolte. HM-bestykket føletap. Apparatholderen er stabiliseret mod håndvarme og den omgivende temperatur.

Faste målebolte **hårdmetalbelagt**.

#### Anvendelse:

Til præcis måling af borerer med hensyn til  $\emptyset$ , rundhed og cylindricitet samt måling af indvendige profiler.

#### Leveringsomfang:

Indvendigt finmåleudstyr komplet (uden måleur).

#### Specialtilbehør:

Forlængere til store måledybder nr. 435142, my-måleur nr. 434674, induktivt my-måleur nr. 434670, måleur med venstregående skala nr. 434807, str. 10, digitalt måleur 434322, indstillingsringe nr. 484030.

#### Bemærk:

Ved anvendelse af indikatorure skal der desuden anvendes en forlænger nr. 434920 str. 10 eller måleføler nr. 434900 str. 16. Modeller op til måleområde 800 mm kan leveres på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Antal målebolte	7
-----------------	---

Antal måleskiver	4
Måledybde	230 mm
Gentagelsespræcision uden måleur	0,5 µm
Måleområde	100 - 160 mm
Centrerskive, bredde	75 mm
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	C4
Produkttype	2-punkts indvendigt finmåleapparat

## Services

KalibreringIndvendigt finmåleapparat (konstruktion B + C) Maks. måleområde 160 mm	023210 160
--	------------

## Tilbehør

Måleur med venstregående skala Måleområde 10 mm	434807 10
Måledybdeforlænger Længde 2000 mm	435142 2000
Induktivt my-måleur Extramess Type 2001	434670 2001
Måledybdeforlænger Længde 1000 mm	435142 1000
My-måleur ± måleområde / aflæsning 250/10 µm	434674 250/10
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 125 mm	484030 125
Stål-føler Type 16	434900 16
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 100 mm	484030 100
Måledybdeforlænger Længde 750 mm	435142 750
Måleområde- forlænger Længde 70 mm	435143 70
My-måleur ± måleområde / aflæsning 50/1 µm	434674 50/1
Digitalt måleurAflæsning 0,0005 mm Måleområde 12,5 mm	434322 12,5
Måledybdeforlænger Længde 500 mm	435142 500
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 10 mm	484030 10
My-måleur ± måleområde / aflæsning 130/5 µm	434674 130/5

My-måleur ± måleområde / aflæsning 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Adapter til 2-punkts boremåleapparater 1 stk. Type 90-300	439914 90-300
Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
Måledybdeforlænger Længde 1500 mm	435142 1500
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 140 mm	484030 140
Måledybdeforlænger Længde 250 mm	435142 250