

**Mahr****Finmikrometerskrue på stativ, Måleområde: 0-50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	424805 0-50
GTIN	4059192004774
Artikelklasse	43A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kraftig stålbojle, kan hældes 45° mod den stabile fod. Højdejusterbart anslag. Hærdet og slebet målespindel i rustfrit stål. HM-armerede måleflader. Matfor-kromede betjenings- og aflæsningselementer. Med isolering til hånd-beskyttelse. Konstant målekraft. Bevægelig modfølger; løftes med tilbage-trækningsarm. Særligt velegnet til præcise seriedelev og hurtigtest.

**Nøjagtighed:**

**Indikatorur DIN 863 – mikrometerskrue 2 µm.**

**Leveringsomfang:**

Inklusive My-måleur Millimess nr. 434674 str. 50/1.

**Teknisk beskrivelse**

Aflæsning, mikrometerskrue	0,005 mm
Måleområde	0 - 50 mm
Måletromle-Ø	25 mm
Spindel-Ø	7,5 mm
Måleområde my-måleur	±0,05 mm
Aflæsning, my-måleur	0,001 mm

Norm	DIN 863
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Kalibrering	B14
Produkttype	My-mikrometerskrue

## Services

DAkkS-kalibreringFinmikrometerskrue Maks. måleområde 100 mm	022410 100
KalibreringFinmikrometerskrue Maks. måleområde 100 mm	022400 100

## Tilbehør

My-måleur ± måleområde / aflæsning 50/1 µm	434674 50/1
--	-------------