


Mitutoyo**Indvendig kæbemikrometerskrue, Måleområde: 75-100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	426805 75-100
GTIN	4946368019901
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Fuldstændigt hærdet, slebet og finslebet spindel. Afsat og afrundet målekæbe forsynet med hårdmetal. Konstant måletryk pga. skralde. Måletromle med rent graverede og sortmarkerede delstreger og tal. Forkromet mikrometerskrue. Med justeringskrue og fastspændingskrue.

Specialtilbehør:

Toleranceringe nr. 484030.

Teknisk beskrivelse

Måletromle-Ø	18 mm
Måleområde	75 - 100 mm
Aflæsning	0,01 mm
Fejlgrænse	8 µm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B4
Produkttype	Indvendig kæbemikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendig kæbemikrometerskrue Maks.
måleområde 100 mm

022360 100

Tilbehør

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 125 mm

484030 125

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 275 mm

484030 275

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 85 mm

484030 85

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 175 mm

484030 175

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 225 mm

484030 225

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 80 mm

484030 80

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 95 mm

484030 95

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 100 mm

484030 100

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 75 mm

484030 75

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 90 mm

484030 90