



## Mikrometerskrue med tallerkenmåleflader, Måleområde: 75-100mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	423000 75-100
GTIN	4045197204035
Artikelklasse	42B

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Med hærdede måleskiver med stor flade. Smedet og lakeret bøjle.  
Konstruktion med drejende aksel.

**Anvendelse:**

Til måling af tandbredde på cylindriske tandhjul skruenhjul fra modul 0,8.

**Leveringsomfang:**

Fra str. 25–50 inklusive 1 indstillingsmål.

### Teknisk beskrivelse

Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleområde	75 - 100 mm
Spindel-Ø	8 mm
Måletallerken- Ø	20 mm
Målefladernes parallelitet	5 µm
Spindelstigning	0,5 mm
Aflæsning	0,01 mm
Kalibrering	B2
Norm	DIN 863
Måleværktøj	analog

Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

### Services

DAkS-kalibrering Mikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022050 100
Kalibrering Mikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022040 100

### Tilbehør

Indstillingsmål Hel længde 75 mm	421100 75
----------------------------------	-----------