

Mitutoyo**Indvendigt finmåleapparat med måleur, Måleområde: 160-250 mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 435202 160-250 |
| GTIN | 4946368612546 |
| Artikelklasse | 44A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Selvcentrerende indvendigt måleapparat med trepunktsstøtte. Matforkromet apparatholder og måleur. Måleur stødbeskyttet gennem kunststofhus. Apparatholder temperaturstabiliseret gennem håndbeskyttelsen. Måleapparatet indstilles til borings-Ø ved hjælp af udskiftelige målebolte med forskellig længde og mellemringe.

Målebolte med HM-aftastningskugle.

Anvendelse:

Sammenligningsmåleapparat til kontrol af boringer for Ø-nøjagtighed, cylindricitet og rundhed.

Leveringsomfang:

Inklusive måleur nr. 432050 str. 10/58 med 1/100-mm-aflæsning.

Kalibrering: C1

Gentagelsespræcision uden måleur: 0,5 µm

Måledybde: 250 mm

Antal målebolte: 6

Centrerskive, bredde: 90 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|--------------|
| Måleområde | 160 - 250 mm |
| Måledybde | 250 mm |
| Antal målebolte | 6 |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Gentagelsespræcision uden måleur | 0,5 µm |
| Centrerskive, bredde | 90 mm |
| Norm | Fabriksstandard |
| Emballage | Stabil boks |
| Kalibrering | C4 |
| Kalibrering | C1 |
| Produkttype | 2-punkts indvendigt finmåleapparat |

Services

| | |
|--|------------|
| Kalibrering Indvendigt finmåleapparat (konstruktion B + C) Maks. måleområde 800 mm | 013520 800 |
| Kalibrering Måleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 10 mm | 013210 10 |
| Mærkning laserindgraveret Type | 018940 |

Tilbehør

| | |
|---|---------------|
| Måleur Måleområde / kabinet-Ø 10/58 mm | 432050 10/58 |
| Adapter til 2-punkts boremåleapparater 1 stk. Type 90-300 | 439914 90-300 |