

Mahr**Finprøvelære uden håndtag Marameter S, Måleområde: 60-100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	424910 60-100
GTIN	2050001050991
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig, stiv bøjle med håndtag. Ambolt og modføler i rustfrit, hærdet stål. **HM-armerede måleflader, der er affaset fortil for at opnå lettere indføring.** Til måling af smalle centrerkanter, der rager ud over bøjlebredden. Indstilling via måleklodser. Justerbart centreranslag til indstilling af emnemidte.

Høj målenøjagtighed. Apparatets vægt hviler på en fast føler ved måling og har ikke indflydelse på målingen.

Konstant målekraft via indbygget målekraftfjeder. Kan anvendes til alle displayenheder (ikke med i prisen) med 8 mm-spændeskraft. My-måleur nr. 434674 foretrækkes.

Emnets toleranceafvigelser kan aflæses i tal på displayet. Fremstående bøjle i siden til beskyttelse mod stød ved måling og ved fralægning.

Infotekst:

Indstillelig modføler.

Justerbart centreranslag.

Ambolt med omstyring til my-måleur.

Anvendelse:

Til måling af alle slags cylindriske dele. Som hurtigmåler direkte ved værktøjsmaskinen og i produktionskontrollen.

Leveringsomfang:

Uden my-måleur, **inklusive** trækasse.

Specialtilbehør:

Indstillingsmål, parallelmåleklodser, måleskiver, my-måleur nr. 434674.

Bemærk:

Måleområde op til 500 mm på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Målefladernes planhed	0,5 µm
Måleflade-Ø	22 mm
Målekraft	13,5 N
Målefladernes planparallelitet	3 µm
Måleområde	60 - 100 mm
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	L9
Produkttype	Fintolerancegaffel

Services

KalibreringIndstillelig tolerancelære Type RL	028730 RL
---	-----------