

Mitutoyo**Indbygnings-mikrometerskrue, Måleområde (målebane): 0-13mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	426200 0-13
GTIN	4946368861616
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Fuldstændigt hærdet spindel og blændfrit forkromet måletromle. **Roterende spindel**, uden hårdmetal-kontaktflade, uden skralde, **kort udførelse**.

Anvendelse:

Til indbygning i maskiner, apparater, elementer, måleelementer osv. som justerbart målebordsanslag.

Bemærk:

Specialstørrelser på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Spindel-Ø	5 mm
Holderskaft-Ø	9,5 mm
Måletromle-Ø	13 mm
Længde, holdeskaft	9,5 mm
Måleområde (målebane)	0 - 13 mm
Samlet længde	58,5 mm
Aflæsning	0,01 mm
Fejlgrænse	0,002 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm

Måleværktøj	analog
Kalibrering	B3
Produkttype	Indbygnings-mikrometerskrue

Services

KalibreringIndbygnings-mikrometerskrue Maks. måleområde 25 mm	022280 25
DAkS-kalibreringIndbygnings-mikrometerskrue Maks. måleområde 50 mm	022290 50