



Finmikrometerskrue, Måleområde: 50-75mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

422501 50-75

GTIN

Artikelklasse

46P

Beskrivelse

Udførelse:

Fuldstændigt hærdet og slebet målespindel.

Med finslebne **HM-måleflader**.

Spindel og ambolt i rustfrit stål.

Bøjle og spindelføring ikke sammensat, men fremstillet i ét stykke.

Knap til at hæve måleambolten med ved gentagelsesmålinger.

Med justeringsskrue, der kan indstilles til nul.

Tolerancemærker til go-/nogo-målinger.

Med isolering til håndbeskyttelse. Arm til spindelfastklemning.

Infotekst:

Afvigelser skal aflæses i 1/1000 mm.

Trykknop til tilbagetrækning af måleambolten.

Nøjagtighed:

My-måleur 2 µm – mikrometerskrue 2 µm.

Leveringsomfang:

Inklusive indstillingsnøgle.

Bemærk:

Måleflader i CBN på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Måleområde

50 - 75 mm

Aflæsning, my-måleur

0,002 mm

Målebøjles udsparingsdybde	37,5 mm
Aflæsning, mikrometerskrue	0,01 mm
Måleområde my-måleur	±0,14 mm
Norm	DIN 863
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B9
Produkttype	My-mikrometerskrue

Services

KalibreringFinmikrometerskruer Maks. måleområde 200 mm	022100 200
--	------------