

**Indvendig kæbemikrometerskrue, Måleområde: 50-75mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	426800 50-75
GTIN	4045197204141
Artikelklasse	42B

Beskrivelse**Udførelse:**

Fuldstændigt hærdet, slebet og finslebet spindel. Afsat og afrundet målekæbe forsynet med hårdmetal. Konstant måletryk pga. skralde. Måletromle med rent graverede og sortmarkerede delstreger og tal. Forkromet mikrometerskrue. Med justeringsskrue og fastspændingsskrue.

Leveringsomfang:

Inklusive tolerancering til justering.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	50 - 75 mm
Måletromle-Ø	18 mm
Aflæsning	0,01 mm
Fejlgrænse	14 µm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	L7
Kalibrering	B4
Produkttype	Indvendig kæbemikrometerskrue

Services

KalibreringTolerancing maks. Ø 100 mm	028400 100
DAkS-kalibreringTolerancing maks. Ø 200 mm	028470 200
KalibreringIndvendig kæbemikrometerskrue Maks. måleområde 75 mm	022360 75

Tilbehør

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 70 mm	484030 70
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 60 mm	484030 60
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 75 mm	484030 75