



## Gaffelspændejern med næse, DIN 6315 GN, Slidsbredde x hel længde: 9X100mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	371400 9X100
GTIN	4020772070861
Artikelklasse	35A

### Beskrivelse

#### Materiale:

Sejhærdet stål, lakeret.

### Teknisk beskrivelse

Bredde	30 mm
Til spændeskruer	M8
Hel længde	100 mm
Slidsbredde	9 mm
Højde	15 mm
Type	6315GN
Norm	DIN 6315 GN
Produkttype	Spændejern